

**Keményfém kalapácsfúró SDS-max „8X”, Ø×teljes hossz: 18X340mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789206 18X340
GTIN	4059952532950
Árucikk kategória	76K

Leírás**Kivitel:**

Új generációs **EXPERT SDS-max „8X”** hegesztett 4 élű tömör keményfém fejjel. Nagy fúrásteljesítményhez kialakított élek, hosszú élettartam és csekély kopás. Nem akad el a vasalt betonban.

Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Figyelem:

SDS-max-7 generációs fúró (keményfém beültetett vágóélekkel, forrasztott) 35×520 – 52×520 méretekből a 789204 sz. alatt.

Műszaki leírás

Spirálhossz	200 mm
Teljes hossz	340 mm
Ø	18 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Max
Termék fajtája	Kőzetfúró

