

ELTEN**Félcipő, szürke VINTAGE Low ESD, S3, EU cipő méret: 40**

Rendelési adatok

Rendelés száma	092230 40
GTIN	4030839220344
Árucikk kategória	09P

Leírás

Kivitel:

Modern biztonsági lábbeli Vintage designnal.

- **Felső rész robusztus marhabőrből.**
- **Szellőző BIOACTIVE textil bélés a kellemes lábklima érdekében.**
- **Párnázott nyelv.**
- **Teljes felületű ESD PRO grey talpbetét.**
- **TPU/PU L10, talp, csúszásgátló.**
- **ESD kivitel.**

Biztonsági lábbeli Bioactive belső béléssel. Különösen **bőrbarát és gátolja a szagokat**. Extra fűző mellékelve (szürke).

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Tartalom:

Inkluzív extra szürke cipőfűző.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méreteken, a 37 – 48 EU méreteken rendelhető.

Műszaki leírás

Festék	szürke
--------	--------

Bélés anyaga	szellőző textil belsőréssz
Szabvány	A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Az egész cipő vízálló	igen
Zár	fűző
Antisztatikus	igen
Talp anyaga	TPU-/PU
EU cipőméret	40
Ortopédiai talpbetétekhez alkalmas	igen
Olaj- és benzinálló talp	igen
Felső anyag	Marhabőr
Szakadásállóság	Textil
Ujjvédő orrész anyaga	Acél
Cipő típusa	Félcipő
Energia elnyelés a sarokrésznél	igen
Csúszásgátló	igen
vízbejutás és vízfelvétel ellen	igen
Védettségi osztály	S3
Sorozat	VINTAGE
Nem	férfi
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Biztonsági félcipő