

**Szórópisztoly, Típus: SPR****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080144 SPR
GTIN	4047322722131
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Szórópisztoly egyenes szórócsővel és műanyag tartállyal, matt piros, 1 l űrtartalmú.

Műszaki leírás

Levegő átfolyási érték	95 - 410 l/min
Átfolyási érték 5 bar-nál	286 l/min
Típus	SPR
Maximális üzemi nyomás	12 bar
Maximális üzemi hőmérséklet	90 °C
Termék fajtája	Pisztoly