



## Szekrénytetőre szerelhető keringető és levegőszűrő biztonsági szekrényekhez, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	981100 1
GTIN	4250101190117
Árucikk kategória	96G

### Leírás

#### Kivitel:

Komplett rendszer légkivezető motorral, speciális aktívszenes szűrővel, kiáramló levegő- és szűrőfelügyelettel. Másodlagos szűrővel szivárgás esetén a plusz biztonság érdekében. Acéllemez ház. Integrált kijelző és gombos kezelés a funkciók egyszerű ellenőrzéséhez és lekérdezéséhez. Optikai és akusztikai riasztás potenciálmentes riasztó érintkezővel.

#### Előny:

- **Nincs szükség költséges légkivezető vezetékekre.**
- **Könnyű és biztonságos szerelés.**
- **A szekrény körüli terület nem minősül robbanásveszélyesnek.**
- **A felállítási hely nagyon rugalmasan választható ki.**
- **Aktív személyvédelem az egészségre ártalmas gőzök rendszerszűrővel történő biztonságos visszatartásával. Szűrőteltődés >99,999%.**
- **Csendes működés, csupán kb. 35 dB(A) zajszint.**

#### Felhasználás:

A munkatérben elhelyezett biztonsági szekrények biztonságos műszaki szellőztetéséhez a TRGS510 3. mellékletében szereplő követelmények szerint.

**A szűrő csak oldószerek (szénhidrogének) gőzeihez alkalmas, maró, agresszív anyagokhoz, pl. ecetsav nem.**

#### Szabvány:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

#### Alkalmazható:

981015; 981025; 981035 sz. biztonsági szekrényekhez.

**Szín:**

Ház **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **Ajánlott a szűrő asecos szerviztechnikus általi évenkénti cseréje a szennyezett szűrő ártalmatlanításával (normál károsanyag terhelés esetén).**

## Műszaki leírás

Súly	14 kg
Mélység	555 mm
Névleges feszültség	85 - 264 V
Szélesség	308 mm
Bemenet csatlakozó típus	F
Magasság	256 mm
Áramfelvétel	0,13 A
Hangnyomásszint	35 dB
Gyártó jelölése	Felső keringtető szűrő kilépő levegő felügyelettel
Termék fajtája	Keringető és levegő szűrő