

Konnektor elosztó 8 aljzattal túlfeszültség elleni védelemmel, Csatlakozó aljzatok száma: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	081154 8
GTIN	4007123677115
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Premium-Protect-Line 60.000A túlfeszültség ellen védett konnektor elosztó 8 aljzattal, 3m H05VV-F 3G1,5. Védi a készülékeit az áramhálózatban előforduló túlfeszültség, közvetett villámcsapás vagy áramzaj ellen, a levezetési áramok akár 60.000 A maximális összegével.

- **Magas szintű védelem nagyfrekvenciás zavarok ellen az integrált szűrőnek köszönhetően.**
- **Túlfeszültség elleni védelem működést ellenőrző lámpával.**
- **Különösen stabil, eloxált alumínium ház.**
- **Intelligens, cserélhető építőelemes modul.**
- **Be-/kikapcsolható két pólusú megvilágított biztonsági kapcsoló.**
- **Automata biztosíték 16 A.**
- **Csatlakozó aljzatok magasabb érintésvédelemmel.**
- **EMI/RFI zajszűrő.**

Műszaki leírás

Névleges feszültség	230 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Energiaellátás	Vezetékes
Be- / kikapcsoló	igen
Max. garantált túlfeszültség védelem	16 A
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A	8
Hálózati frekvencia	50 Hz

Csatlakozó aljzatok száma	8
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel kategória	H05VV-F
Kábelhossz	3 m
Termék fajtája	Elektromos szalag