



Konnektor elosztó 4 aljzattal IP44, Csatlakozó aljzatok száma: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	081156 4
GTIN	4007123575930
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Konnektor elosztó, IP44, 4 aljzattal, fekete 2m H07RN-F 3G1,5.

- **Csatlakozó aljzat 230 V, automatikusan záródó fedéllel, IP 44.**
- **2 m neoprén csatlakozó kábellel.**
- **Csavarbefogó a rögzítéshez.**

Funkció:

IP44: fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

IP védettség osztály	IP 44
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A	4
Be- / kikapcsoló	nem
Bemenet csatlakozó típus	F
Hálózati frekvencia	50 Hz
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	230 V
Csatlakozó aljzatok száma	4
Elosztó hossza	385 mm
Kábel szerkezete	3G1,5

Kábel kategória	H07RN-F
Kábelhossz	2 m
Termék fajtája	Elektromos szalag