



LED-es zseblámpa akkuval, Típus: 170



Rendelési adatok

Rendelés száma	081364 170
GTIN	4062406942595
Árucikk kategória	02A

Leírás

Kivitel:

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. **A 2 fokozatú kapcsoló** plusz **turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt** nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.

- **Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.**
- **Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.**
- **USB-C töltőcsatlakozó.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Fókuszálható lámpafejjel.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor. Csuklópánttal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Teljes hossz	164 - 176 mm
Akkumulátor kapacitás	2,9 Ah
CRI érték	>80

Fényáram	500 lm
Világítási idő	2 óra
Súly	160 g
Világítási időtartam 2. fokozat	4,5 óra
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fej Ø	32 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Cserélhető akkumulátor	igen
Turbó világítási idő	30 s
Zseblámpa funkció	Fókusz
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Boost fényáram	900 lm
Égő	LED-es lámpa
IP védetség osztály	IP 54
Fényáram 2 fokozat	200 lm
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Tartalék akkumulátor 18650	081365 18650
----------------------------	--------------