



LED-es zseblámpa akkuval, Típus: 130



Rendelési adatok

Rendelés száma	081362 130
GTIN	4062406942571
Árucikk kategória	02A

Leírás

Kivitel:

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. **A 2 fokozatú kapcsoló** plusz **turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt** nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.

- **Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.**
- **Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.**
- **USB-C töltőcsatlakozó.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Fókuszálható lámpafejjel.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor. Csuklópánttal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

Műszaki leírás

Világítási idő	1 óra
IP védettség osztály	IP 54
Teljes hossz	118 - 130 mm
Fényáram	300 lm

Súly	70 g
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor kapacitás	0,9 Ah
Energiaellátás	Vezetékes
Fényáram 2 fokozat	100 lm
Cserélhető akkumulátor	igen
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Zseblámpa funkció	Fókusz
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fej Ø	26 mm
Boost fényáram	450 lm
Világítási időtartam 2. fokozat	2,5 óra
Égő	LED-es lámpa
CRI érték	>80
Turbó világítási idő	30 s
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Tartalék akkumulátor 14500	081365 14500
----------------------------	--------------