



LED-es ceruzalámpa akkuval, Típus: 120



Rendelési adatok

Rendelés száma	081360 120
GTIN	4062406942557
Árucikk kategória	02A

Leírás

Kivitel:

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. **A 2 fokozatú kapcsoló plusz turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt** nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.

- **Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.**
- **Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.**
- **USB-C töltőcsatlakozó.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Fókuszálható lámpafejjel.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor. Csuklópánttal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Boost fényáram	130 lm
Turbó világítási idő	30 s
Cserélhető akkumulátor	igen
Fej Ø	18 mm

Világítási idő	1 óra
Akkumulátor kapacitás	0,32 Ah
IP védettségi osztály	IP 54
Világítási időtartam 2. fokozat	3 óra
Energiaellátás	Vezetékes
Égő	LED-es lámpa
Súly	29,5 g
Teljes hossz	112 - 120 mm
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Fényáram	80 lm
Zseblámpa funkció	Fókusz
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Fényáram 2 fokozat	30 lm
CRI érték	>80
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

Tartalék akkumulátor 10440	081365 10440
----------------------------	--------------