



## LED-es zseblámpa akkuval, Típus: 150



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081363 150
GTIN	4062406942588
Árucikk kategória	02A

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. **A 2 fokozatú kapcsoló** plusz **turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt** nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.

- **Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.**
- **Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.**
- **USB-C töltőcsatlakozó.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Fókuszálható lámpafejjel.**

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor. Csuklópánttal.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

### Műszaki leírás

Fényáram 2 fokozat	140 lm
IP védettség osztály	IP 54
Fej Ø	28 mm
Teljes hossz	144 - 154 mm
Energiaellátás	Vezetékes

Akkumulátor kapacitás	1,6 Ah
Cserélhető akkumulátor	igen
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Fényáram	400 lm
Zseblámpa funkció	Fókusz
Világítási időtartam 2. fokozat	5 óra
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
CRI érték	>80
Világítási idő	1,5 óra
Égő	LED-es lámpa
Turbó világítási idő	30 s
Súly	95 g
Boost fényáram	700 lm
Termék fajtája	Zseblámpa

## Tartozék

Tartalék akkumulátor 16650	081365 16650
----------------------------	--------------