



## LED-es ceruzalámpa akkuval, Típus: 160



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081361 160
GTIN	4062406942564
Árucikk kategória	02A

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. **A 2 fokozatú kapcsoló plusz turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt** nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.

- **Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.**
- **Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.**
- **USB-C töltőcsatlakozó.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Fókuszálható lámpafejjel.**

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor. Praktikus csiptetővel.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

### Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Fényáram 2 fokozat	50 lm
Boost fényáram	250 lm
Világítási idő	1 óra
A tartalmazott akkumulátorok száma	1

Teljes hossz	154 - 161 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fej Ø	18 mm
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Súly	41 g
Fényáram	150 lm
Akkumulátor kapacitás	0,6 Ah
Égő	LED-es lámpa
IP védettségi osztály	IP 54
Világítási időtartam 2. fokozat	3 óra
Zseblámpa funkció	Fókusz
Cserélhető akkumulátor	igen
CRI érték	>80
Turbó világítási idő	30 s
Termék fajtája	Zseblámpa

## Tartozék

Tartalék akkumulátor 10840	081365 10840
----------------------------	--------------