

# AEG

## Akkus fúró-csavarozó, Típus: BS18C3BL4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Árucikk kategória	07A

### Leírás

#### Kivitel:

#### AEG – akkus fúró-csavarozó

- Robusztus, kézre álló 2 fokozatú akkumulátoros fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
- FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.
- Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
- A munkaterület megvilágítása LED-del.
- 13 mm-es fém fúró befogó.
- 24 fokozatú forgatónyomaték beállítás.
- Extrém kézreálló és könnyű.
- Fém hajtóműház

#### Kivitel reklámszöveg:

- Robusztus, kézre álló 2 fokozatú akkus fúró-csavarozó jobb / bal forgásiránnyal.
- FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.
- Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.

#### Tartalom:

2x 18V / 4,0 Ah PRO Li-Ion SHD akku, töltőkészülék, övcsipesz, szállítókoszár.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073820 sz. és 073846 - 073848 sz. alatt talál.

Hozzávaló töltőkészülékeket és induló készleteket a 073841 és 073844 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Szállítókosár
Súly	5,88 kg
Motor felépítése	Brushless
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális csigafúró Ø fában	65 mm
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális nyomaték kemény	110 Nm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Maximális fordulatszám 2. fokozat	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	BS18C3BL-402C
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány, puha felülettel