


Garant**VHM maró DIN 6535 HA, bevonat nélkül, Ø DC: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 202480 16 |
| GTIN | 4045197117168 |
| Árucikk kategória | 11X |

Leírás**Kivitel:****Extra éles vágóélek.**

A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez. Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------|
| Vágóél Ø D _c | 16 mm |
| Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,065 mm |
| Nyak Ø D ₁ | 15,8 mm |
| Fogak száma Z | 4 |
| Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban | 0,09 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel | 41 mm |
| Szár Ø D _s | 16 mm |
| Teljes hossz L | 92 mm |
| Élhossz L _c | 36 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| Tűrés névleges Ø | h6 |
| Spirálszög | 38 fok |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |

| | |
|--|------------------------------|
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | DIN 6527 |
| Típus | W |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | sárga |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu | alkalmas | 180 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 105 m/min | N |
| PMMA Akрил | alkalmas | 180 m/min | N |
| PE-HD | alkalmas | 130 m/min | N |
| PA 66 | alkalmas | 150 m/min | N |
| PEEK | alkalmas | 130 m/min | N |
| PF 31 | alkalmas | 110 m/min | N |
| Honeycomb szendvics | feltételesen alkalmas | 180 m/min | N |
| Cu | alkalmas | 140 m/min | N |
| CuZn | alkalmas | 180 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | | |

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB