

## Mitutoyo

### Szögtapintós mérőóra, kisméretű, Méréstartomány irányonként / ház Ø: 0,25/29mm



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	436265 0,25/29
GTIN	4946368850498
Árucikk kategória	44A

#### Leírás

##### Kivitel:

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrozóvédelem a ház mattkrómozásával.

Szögtapintós mérőórák **hosszú tapintókarral. 1/100-os leolvasás.**

Készülékház tartóprizmák nélkül. átkapcsoló karral a mérési irány módosításához. Felcsavarozott befogószár.

**Mitutoyo** – Drágakő csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Mágneses mezőkkel szemben érzéketlen.

##### Előny:

- **Mérési irányváltó kapcsoló a mérési irány egyszerű megváltoztatásához.**
- **A drágakő csapágyazású precíziós fogaskerekek súrlódásmentes és precíz mérést biztosítanak.**

##### Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

##### Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

**Opcionális tartozék:**

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

**Alkatrész:**

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

**Figyelem:**

**További DIN 2270 szerinti információk: leolvasás 0,01** – eltérési tartomány 10  $\mu\text{m}$ , teljes eltérési tartomány 14  $\mu\text{m}$ , mérésirány átfordulás tartomány 4  $\mu\text{m}$ .

**Műszaki leírás**

Mérésirány átfordulás tartomány $f_u$	4 $\mu\text{m}$
Mérőóra $\emptyset$	2 mm
Teljes eltérési tartomány $f_{ges}$	14 $\mu\text{m}$
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány irányonként	0,25 mm
Tapintókar hossza	33,3 mm
Befogószár $\emptyset$ h6	8 mm
Sorozat	513
Mérőerő	0,3 N
Billenési tartomány	2x95 fok
Ház $\emptyset$	29 mm
Eltérési tartomány $f_e$	10 $\mu\text{m}$
Szabvány	DIN 2270
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C5
Termék fajtája	Lever dial indicator

**Szolgáltatások**

KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG	023340 ANALOG

**Tartozék**

Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm	359680 120
Központosító tartó Típus	436512
Négyszög tartó kisméretű tapintóhoz	436510