

**Garant****VHM maró DIN 6535 HB, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	202510 16
GTIN	4045197117274
Árucikk kategória	11X

## Leírás

**Kivitel:****Extra éles vágóélek.**

A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez. Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ szélézéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,09 mm
Fogak száma Z	4
Nyak Ø $D_1$	15,8 mm
Vágóél Ø $D_c$	16 mm
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	41 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,065 mm
Szár Ø $D_s$	16 mm
Teljes hossz L	92 mm
Élhossz $L_c$	36 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	W
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	180 m/min	N
PE-HD	alkalmas	130 m/min	N
PA 66	alkalmas	150 m/min	N
PEEK	alkalmas	130 m/min	N
PF 31	alkalmas	110 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	140 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

