

Garant**VHM maró DIN 6535 HB, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	202510 3
GTIN	4045197117199
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:**Extra éles vágóélek.**

A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez. Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	4
Vágóél Ø D _c	3 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,008 mm
Nyak Ø D ₁	2,8 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	15 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,01 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Élhossz L _c	10 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	180 m/min	N
PE-HD	alkalmas	130 m/min	N
PA 66	alkalmas	150 m/min	N
PEEK	alkalmas	130 m/min	N
PF 31	alkalmas	110 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	140 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

