

**HOLEX****VHM maró, TiAlN, Ø DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202545 6
GTIN	4045197117335
Árucikk kategória	12X

**Leírás****Kivitel:**

**Extra éles vágóélek.** A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.  
Excentrikus hátraköszörülés.

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ szélézéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,04 mm
Fogak száma Z	4
Vágóél Ø $D_c$	6 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,025 mm
Szár Ø $D_s$	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Élhossz $L_c$	16 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	DIN 6527
Típus	W
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,25×D oldalazásnál
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu	alkalmas	300 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	200 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	180 m/min	N
PE-HD	alkalmas	130 m/min	N
PA 66	alkalmas	150 m/min	N
PEEK	alkalmas	130 m/min	N
PF 31	alkalmas	110 m/min	N
Honeycomb szendvics	alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	120 m/min	N
CuZn	alkalmas	150 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------

