



## Hőkamera, Típus: 871S



### Rendelési adatok

Rendelés száma	474040 871S
GTIN	4029547024795
Árucikk kategória	47E

### Leírás

#### Kivitel:

Infravörös sugárzás látható megjelenítésére szolgáló kamera. A kitűnő képminőséggel és az alacsony hőmérséklet-felbontással a legkisebb hőmérséklet különbségek is észlelhetőek. Ezáltal minőségi és mennyiségi hőmérsékletelemzés is végezhető. **Auto-Hot-Cold-Spot felismerés.** **Scale Assist:** Automatikusan beállítja az érzékelt értékek méréséhez szükséges logikus skálát. **Integrált 5 megapixeles digitális kamera.** A mérőkészülék Bluetooth-on keresztül és a **testo Thermography applikációval** összekapcsolható az okostelefonjával. Magától értetődően kezelhető modern csempés megjelenéssel.

#### Felhasználás:

Megelőző karbantartáshoz, mechanikus és elektromos berendezések vagy termelési folyamatok felügyeletéhez. Különösen alkalmas karbantartáshoz, építőipari felhasználáshoz, fűtési és vízvezeték szerelési, házkezelési és épületgépészeti területen.

#### Tartalom:

USB kábel, tápegység, lítium-ion akkumulátor, profi szoftver (szabadon letölthető), üzembe helyezési utasítás, rövid útmutató, kalibrálási jegyzőkönyv és koffer.

### Műszaki leírás

Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Minimális fókusztávolság	0,5 m
Hőmérséklettartomány	-30 - 650 °C
Termikus érzékenység	0,08 K
Pontosság	±2 °C vagy 2 % a mért értékből
Detektor mérete	480×360 px
Energiaellátás	Akkus
Látómező	35×26 fok
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Szegecseles ismétlési frekvencia	9 Hz
Kijelző mérete	3,5 coll
Termék fajtája	Hőkamera

## Szolgáltatások

KalibrálásInfravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	027600 A
---	----------