



Hőkamera, Típus: 865S



Rendelési adatok

Rendelés száma	474040 865S
GTIN	4029547024771
Árucikk kategória	47E

Leírás

Kivitel:

Infravörös sugárzás látható megjelenítésére szolgáló kamera. A kitűnő képminőséggel és az alacsony hőmérséklet-felbontással a legkisebb hőmérséklet különbségek is észlelhetőek. Ezáltal minőségi és mennyiségi hőmérsékletelemzés is végezhető. **Auto-Hot-Cold-Spot felismerés.** **Scale Assist:** Automatikusan beállítja az érzékelt értékek méréséhez szükséges logikus skálát.

Felhasználás:

Megelőző karbantartáshoz, mechanikus és elektromos berendezések vagy termelési folyamatok felügyeletéhez. Különösen alkalmas karbantartáshoz, építőipari felhasználáshoz, fűtési és vízvezeték szerelési, házkezelési és épületgépészeti területen.

Tartalom:

USB kábel, tápegység, lítium-ion akkumulátor, profi szoftver (szabadon letölthető), üzembe helyezési utasítás, rövid útmutató, kalibrálási jegyzőkönyv és koffer.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Látómező	31×23 fok

Minimális fókusztávolság	0,5 m
Detektor mérete	320×240 px
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Pontosság	±2 °C vagy 2 % a mért értékből
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Hőmérséklettartomány	-20 - 280 °C
Szegecselés ismétlési frekvencia	9 Hz
Termikus érzékenység	0,1 K
Kijelző mérete	3,5 coll
Termék fajtája	Hőkamera

Szolgáltatások

KalibrálásInfravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	027600 A
---	----------