

HOLEX**Digitális kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható kijelző. Keményfémbetűtes mérőfelületek.
Digitális és analóg leolvasás. Portól és fröccsenő víztől védett fém ház.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret. 1 feltűzhető golyó íves felületek mérésére.

Műszaki leírás

Hibahatár	4 µm
Energiaellátás	Elemes
Orsó Ø	6,5 mm
Kalibrálás	B1
A tartalmazott elemek száma	1
Elem típusa	Gombelem
Orsóemelkedés	0,5 mm
Leolvasás	0,001 mm
IP védettségi osztály	IP 54

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Méréstartomány	0 - 25 mm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------