

HOLEX**Digitális kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421492 25-50
GTIN	4062406051495
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható kijelző. Keményfémbetűtes mérőfelületek.
Digitális és analóg leolvasás. Portól és fröccsenő víztől védett fém ház.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret. 1 feltűzhető golyó íves felületek mérésére. 1 beállító etalon.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Méréstartomány	25 - 50 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Hibahatár	4 µm
Elem típusa	Gombelem
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	B2
Leolvasás	0,001 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm

IP védettségi osztály	IP 54
Orsó Ø	6,5 mm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032