



## Digitális kengyeles mikrométer készlet, Méréstartomány: 0-100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	421496 0-100
GTIN	4062406063221
Árucikk kategória	42B

### Leírás

**Kivitel:**

Jól leolvasható kijelző. Keményfémbetűtes mérőfelületek.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Kengyeles mikrométer 421492 sz. a hozzá tartozó beállító etalonokkal.

### Műszaki leírás

Mikrométerek száma	4
Méréstartomány	0 - 100 mm
A tartalmazott elemek száma	4
IP védettségi osztály	IP 54
Beállító etalonok száma	3
Energiaellátás	Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S2
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer készlet Méréstartomány 0-100 mm	020430 0-100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer készlet Méréstartomány 0-100 mm	020440 0-100

## Tartozék

Digitális kengyeles mikrométer Méréstartomány 0-25 mm	421492 0-25
Digitális kengyeles mikrométer Méréstartomány 25-50 mm	421492 25-50
Digitális kengyeles mikrométer Méréstartomány 50-75 mm	421492 50-75
Digitális kengyeles mikrométer Méréstartomány 75-100 mm	421492 75-100
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357