



## Digitális kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 0-25mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 421729 0-25   |
| GTIN              | 4062406063269 |
| Árucikk kategória | 42B           |

### Leírás

#### Kivitel:

Jól leolvasható digitális kijelző plusz analóg leolvasással. Robusztus fém ház.

Álló mérőorsó

#### Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

### Műszaki leírás

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Mérőfelületek párhuzamossága        | 4 µm          |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| A tartalmazott elemek száma         | 1             |
| Kalibrálás                          | B1            |
| Hibahatár                           | 4 µm          |
| Elem típusa                         | Gombelem      |
| Leolvasás                           | 0,00005 coll  |
| Mérőtárcsa Ø                        | 20 mm         |
| Energiaellátás                      | Elemes        |
| Leolvasás                           | 0,001 mm      |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Szabvány                | DIN 863              |
| Méréstechnika           | digitális            |
| Csomagolás              | Stabil doboz         |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col             |
| Mérődob osztás          | 1/50                 |
| Termék fajtája          | Kengyeles mikrométer |

### Szolgáltatások

|  |            |
|--|------------|
| KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül<br>Max. méréstomány 25 mm        | 022000 25  |
| DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül<br>Max. méréstomány 100 mm | 022010 100 |

### Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357 | 081560 357 |
|---|------------|