

**Digitális kengyeles mikrométer horonyméréshez, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható digitális kijelző plusz analóg leolvasással. Robusztus fém ház.

Álló mérőorsó

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Műszaki leírás

Elem típusa	Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	4 µm
A tartalmazott elemek száma	1
Kalibrálás	B1
Leolvasás	0,00005 coll
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz

Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Mérődob osztás	1/50
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
---	------------