

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7520, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2113 ST900
GTIN	4067263001652
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Alkalmazható:**GARANT Softcut<sup>®</sup> HSI 214851 – 214857 sz.**Tartalma:**

50 × 214865 ST900

**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,2 mm
Tartalom	50
Váltólapka ISO kód	SOMT 120508 PDER
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	320 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

SOMT 120508 PDER Típus ST900

214865 ST900