

**HOLEX****Hosszlyukmaró HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191070 9
GTIN	4045197099860
Árucikk kategória	12W

**Leírás****Kivitel:**

Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

Kedvező árú alternatíva.

**Felhasználás:**

**Ékhornok** (fúrt hornok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.

**Műszaki leírás**

Működő élek száma Z (palástfelületen)	2
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	9 mm
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,024 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	11 mm
Teljes hossz L	61 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 327 D
Típus	N
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges

Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Hosszlyukmaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	78 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	14 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	46 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	92 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		