

Raklaptartó alappolc, Mélység 1100 mm, Magasság: 2500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	991222 2500
GTIN	4058255110285
Árucikk kategória	960

Leírás

Kivitel:

Az **alappolc** 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 keresztartó párral. A **polcbővítés** 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 keresztartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.

Alappolc felépítmény mérete: 2920 mm.

Keresztartó EGN típus, 120×50×1,5.

Leírás:

Felépítmény mérete:

A polc teljes hossza:

S610-M18-U és S625-A18 oszlopkerethez:

Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18-U esetén)

Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárga **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**
- **Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.**

A keresztartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a **külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen**. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.

**Raklaptartó polcok felépítésére vonatkozó
műszaki rendeletek BGR 234 szerint:**

- **A külső oszlopoknak a folyosóknál és közlekedési utaknál legalább 500 mm-rel magasabbnak kell lennie, mint a legfelső rakodási szint.**
- **Az átjárókat és a felső beépítéseket egy zárt lappal kell kialakítani (pl. farostlemezzel).**
- **Az átjáró belső magasságának legalább 2100 mm-nek kell lennie.**
- **A külső oszlopokhoz és az átjárókhoz ütközésvédő sarkokat kell elhelyezni.**
- **A helyiségben szabadon álló önálló polcok hátoldalát rácsos hátfallal kell biztosítani (a raktári áru leesése ellen).**
- **Minden polcsornál teherbírást jelző táblákat kell elhelyezni.**
- **Betonminőség: Legalább C20/25 az EN 206-1 (DIN 1045-2) szerint; beton vastagsága legalább 200 mm.**
- **Amennyiben a dupla polcnál a raklapok közötti távolság kisebb, mint 100 mm, leléksgátlókat kell elhelyezni.**

További információk a tervezéssel és a beállítással kapcsolatban:

- **Fontos adat a szabad magasság az első polcszintig (K) = a padló és az 1. keresztartó szint közötti maximális távolság. Eszerint kell kiszámítani az alkalmazandó állvány típusát.**
- **Az áru fölött mindig vegyen számításba kb. 100 m távolságot a következő raktározási szintig ill. a csarnok mennyezetéig.**
- **Emelési magasság: Legfelső keresztartó felső széle plusz 200 mm.**

Műszaki adataink nem érvényesek bitumenes vagy
magnézium tartalmú felületek, térburkoló kövek és
hengerelt beton esetén.

Műszaki leírás

Alappolc felépítmény mérete, szélesség	2920 mm
Mélység	1100 mm
Polc hozzáférés	Kétoldalas
Raklaphelyek száma mezőnként	9
Rakodási szintek száma	3
Polcállványok száma	2
Magasság	2500 mm
Polc terhelhetősége	3060 kg
Keretprofil	S625-A18
Polc szélessége	2700 mm
Polc felépítése	Alappolc
Szerelés összeillesztéssel	igen

Szerelés szükséges	igen
Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 2 kereszttartó párral)	6930 kg
Kereszttartó típus	EGN 120×50×1,5
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	3060 kg
Raklapok tárolása, teherbírással	1020 kg
Magasságállítás osztása	50 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 1100 mm
Termék fajtája	Raklaptartó polc

Tartozék

Biztosító csap kereszttartókhöz	991331
Padlórögzítő a raklaptartó polc keretéhez	991470
Alátétlemezek a raklaptartó polc keretéhez 5 darabos készlet Típushoz 5	991481 5
EGN-DUO 120×50 kereszttartó párok Kereszttartó hossza 2700 mm	991346 2700