

LNS-DUO 100×50 keresztartó párok, Keresztartó hossza: 2700mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	991338 2700
GTIN	4058255037407
Árucikk kategória	96P

Leírás

Kivitel:

Szögletes, hidegen alakított profilok ráhegesztett kapcsokkal. Minden kapocs 5 stabil kampóval rendelkezik a terhelésnek a raklaptartó polc oszlopaiba való optimális bevezetéshez. A polcterhelés max. 3060 kg keresztartó páronként.

Tartalom:

2 darab keresztartó az állványkeretbe történő beakasztáshoz, 2–2 biztosító csappal.

Szín:

RAL 2004 narancssárga **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Az új 50 mm mélységű keresztartók csak párban kombinálhatóak a régi 40 mm mélységű keresztartókkal.

Műszaki leírás

Felhasználási terület	Polc
Keresztartó típus	LNS-DUO 100×50
Keresztartó hossza	2700 mm
Teherbírás / keresztartó pár	1545 kg
Keresztartó magassága	100 mm
Termék fajtája	Keresztartó / merevítő