

EGN-DUO 120×50 keresztartó párok, Keresztartó hossza: 2700mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	991346 2700
GTIN	4058255037421
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Szögletes, hidegen alakított profilok ráhegesztett kapcsokkal. Minden kapocs 5 stabil kampóval rendelkezik a terhelésnek a raklaptartó polc oszlopaiba való optimális bevezetéshez. A polcterhelés max. 3060 kg keresztartó páronként.

Tartalom:

2 darab keresztartó az állványkeretbe történő beakasztáshoz, 2–2 biztosító csappal.

Szín:

RAL 2004 narancssárga **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Az új 50 mm mélységű keresztartók csak párban kombinálhatóak a régi 40 mm mélységű keresztartókkal.

Műszaki leírás

Felhasználási terület	Polc
Teherbírás / keresztartó pár	3060 kg
Keresztartó hossza	2700 mm
Keresztartó típus	LNS-DUO 120×50
Keresztartó magassága	120 mm
Termék fajtája	Keresztartó / merevítő