

**LNS-DUO 110×50 keresztartó párok, Keresztartó hossza: 2700mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	991342 2700
GTIN	4058255037414
Árucikk kategória	96P

**Leírás****Kivitel:**

Szögletes, hidegen alakított profilok ráhegesztett kapcsokkal. Minden kapocs 5 stabil kampóval rendelkezik a terhelésnek a raklaptartó polc oszlopaiba való optimális bevezetéshez. A polcterhelés max. 3060 kg keresztartó páronként.

**Tartalom:**

2 darab keresztartó az állványkeretbe történő beakasztáshoz, 2–2 biztosító csappal.

**Szín:**

RAL 2004 narancssárga **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Az új 50 mm mélységű keresztartók csak párban kombinálhatóak a régi 40 mm mélységű keresztartókkal.

**Műszaki leírás**

Keresztartó hossza	2700 mm
Keresztartó típus	LNS-DUO 110×50
Felhasználási terület	Polc
Teherbírás / keresztartó pár	2460 kg
Keresztartó magassága	110 mm
Termék fajtája	Keresztartó / merevítő