



Valós színű LED-es munkalámpák COLOUR MATCH, Típus: SUN4



Rendelési adatok

Rendelés száma	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

COLOUR MATCH. Speciális LED magas CRI értékkel a **színek tökéletes megjelenítése** és a LED-ek kiemelkedően hosszú élettartama érdekében. Tökéletesen alkalmas festési, polírozási, tisztítási és előkészítő munkákhoz. Festőüzemekben történő használathoz méretezve. Az **üveglencse cserélhető** és minden oldószer típusal szemben ellenálló, napi tisztítás esetén is. **SUNMATCH 4.** Kézre álló akkus LED-es zseblámpa 180°-os rugalmas lámpafejjel előkészítéshez és színbeállításához. Fokozatmentes CCT SCAN funkcióval.

Fokozatmentes CCT SCAN funkcióval. Aktiválás esetén a lámpa automatikusan beszkenyeli a tárgy felületét a teljes színspektrummal. A zárolás bármikor lehetséges. Optimális a festékhibák észleléséhez.

Funkció:

IP65: Víz sugar ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkészülék és töltőállomás.

Műszaki leírás

CRI érték	95
-----------	----

Fény színe	Színhű
Súly	270 g
IP védettségi osztály	IP 65
ATEX zóna	Nincs
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Teljes hossz	203 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Világítási idő	2 - 10 óra
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor kapacitás	2,6 Ah
Gyártó jelölése	SUNMATCH 4
Fényáram	50 - 500 lm
Teljes szélesség	89 mm
Termék fajtája	Munkalámpa