



Sarokcsiszoló GWS, Típus: 30-230PB



Rendelési adatok

Rendelés száma	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

Erős 230 mm-es sarokcsiszoló:

- Nagy teljesítményű motor konstans elektronikával, lágy indulással és indítóáram korlátozással.
- Magas szintű felhasználó védelem a csökkentett vibrációjú fő- és segédmarkolat, a KickBack Stop és az ismételt bekapcsolás elleni védelem következtében.
- Forgatható íves markolat az optimális csiszolás és vágás érdekében.
- SDS gyorszorító anya és orsóreteszelés.

Előny:

Kevesebb leállás a karbantartás miatt

- a kompakt felépítésének és a kefe nélküli 2800 wattos motorjának köszönhetően.

Magas szintű felhasználási védelem és kényelem

- Fék.
- Visszaütés védelem.
- Újraindulás védelem.
- Lágy indulás.
- Szerszám nélkül beállítható védőburkolat.
- Vibrációcsillapító oldalsó fogantyú.

LED kijelző:

A LED-kijelzővel segít a felhasználónak a munkamódszer optimalizálásában.

Áramkábel:

a 4 méteres kábel kényelmes az építkezésen.

Vibration Cancelling Technology:

A rezgéscsillapító rendszer a termék kategóriájában a legalacsonyabb rezgésértékek éri el, és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé.

Védőkapcsoló:

a szerszám azonnali kikapcsolása a kapcsoló elengedésekor.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat.

Inkluzív SDS gyorsbefogó anya

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	2800 W
Kábelhossz	4 m
Max. vibráció EN szerint	5 m/s ²
Kickbackstop	igen
Gyártó jelölése	GWS 30-230 PB
Szélesség	334 mm
Névleges feszültség	230 V
Hossz	524 mm
Különlegesség	Fékrendszer
Különlegesség	PROtection kapcsoló
Energiaellátás	Vezetékes
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Éberségi kapcsoló	igen
Maximális vágási mélység	59 mm
Lágy indulás	igen
Súly	5,9 kg
Csatlakozó menet	M14
Magasság	139 mm
Maximális tárcsa Ø	230 mm
Maximális fordulatszám	6500 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

