

Garant**Medium lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrási D1 / D2: 42/60mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 274024 42/60 |
| GTIN | 4067263021742 |
| Árucikk kategória | 21U |

Leírás**Kivitel:**

275000 – 275015 sz. váltólapkákhoz.

Felhasználás:

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Maximális 1. beszúrási Ø D_2 | 60 mm |
| Minimális 1. beszúrási Ø D_1 | 42 mm |
| Max. fogásmélység t_{max} | 18 mm |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Rendszerkulcs | igen |
| Beszúrási szélesség w | 4 mm |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |

