

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614770 13
GTIN	4062406141318
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Gyűrűmagasság h_2	9,5 mm
Kulcsnyílás méret	metrikus
Kulcs hossza L	180 mm
Pofaszélesség b	29 mm
Pofamagasság h_1	5,3 mm
Gyűrű Ø D	25,5 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs