

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614770 8
GTIN	4067263001072
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Kulcs hossza L	136 mm
Gyűrű Ø D	17,5 mm
Kulcsnyílás méret	metrikus
Pofaszélesség b	18 mm
Kulcsnyílás	8 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	4,2 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	7,6 mm
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs