

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 9mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 614770 9      |
| GTIN              | 4067263001089 |
| Árucikk kategória | 61B           |

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Gyűrűmagasság $h_2$   | 7,7 mm                   |
| Pofaszélesség b       | 21 mm                    |
| Kulcsnyílás méret     | metrikus                 |
| Pofamagasság $h_1$    | 4,5 mm                   |
| Kulcs hossza L        | 143 mm                   |
| Kulcsnyílás           | 9 mm                     |
| Gyűrű $\varnothing$ D | 19 mm                    |
| Csillag helyzete      | 0 fok                    |
| Fogak száma           | 72                       |
| Utánfogási szög       | 5 fok                    |
| Gyártási eljárás      | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag             | Króm-vanádium acél       |
| Felület               | krómozott                |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Végütköző a pofa oldalán    | nem         |
| Tartófunkció a pofa oldalán | nem         |
| billenthető fej             | nem         |
| Racsni, irányváltós         | nem         |
| Termék fajtája              | Csavarkulcs |