

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614770 14
GTIN	4067263001133
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	31,1 mm
Kulcsnyílás	14 mm
Kulcsnyílás méret	metrikus
Gyűrű Ø D	27,3 mm
Kulcs hossza L	193 mm
Gyűrűmagasság h ₂	9,7 mm
Pofamagasság h ₁	5,3 mm
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs