

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614770 16
GTIN	4067263001157
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	metrikus
Kulcs hossza L	216 mm
Gyűrű Ø D	30,3 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Gyűrűmagasság h ₂	10,7 mm
Pofamagasság h ₁	5,8 mm
Pofaszélesség b	35,1 mm
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs