

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614770 30
GTIN	4067263001232
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Kulcs hossza L	425 mm
Pofaszélesség b	63,1 mm
Gyűrű Ø D	60 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	8,9 mm
Kulcsnyílás méret	metrikus
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	16,6 mm
Kulcsnyílás	30 mm
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs