

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614770 18
GTIN	4067263001171
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	239 mm
Kulcsnyílás méret	metrikus
Gyűrű Ø D	33,4 mm
Gyűrűmagasság h ₂	11,2 mm
Pofamagasság h ₁	6,7 mm
Pofaszélesség b	39,5 mm
Kulcsnyílás	18 mm
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs