

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban, Kulcsok száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614775 10
GTIN	4067263001300
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Tartalom:**

1-1 db 614770 sz. kulcs 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19. méretben.

**Figyelem:**

Tartalék felgöngyölhető tok a 614773 sz. alatt kapható.

**Műszaki leírás**

Kulcsok száma	10
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Kulcsnyílás méret	metrikus
Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsnis, irányváltós	nem

Termék fajtája

Csavarkulcs

**Tartozék**

Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 16 mm	614770 16
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 18 mm	614770 18
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 13 mm	614770 13
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 11 mm	614770 11
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 10 mm	614770 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 19 mm	614770 19
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 17 mm	614770 17
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 8 mm	614770 8
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 9 mm	614770 9
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 14 mm	614770 14