

HOLEX**Hosszlyukmaró HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191070 10
GTIN	4045197099884
Árucikk kategória	12W

Leírás**Kivitel:**

Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

Kedvező árú alternatíva.

Felhasználás:

Ékhornok (fúrt hornok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Vágóél Ø D_c	10 mm
Működő élek száma Z (palástfelületen)	2
Szár Ø D_s	10 mm
Élhossz L_c	13 mm
Teljes hossz L	63 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 327 D
Típus	N
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges

Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Hosszlyukmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	78 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	14 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	46 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	92 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		