

mato

Nagynyomású nyomóprés olajhoz, folyékony zsírhozPG



Rendelési adatok

Rendelés száma	083554 PG
GTIN	4016553261580
Árucikk kategória	08H

Leírás

Kivitel:

Speciális nyomóprés olajhoz, petróleumhoz, aeroszolokhoz és olajokhoz adalékokkal, fekete porszórt bevonattal, merev csővel és követő dugattyúval. Nyomóteljesítmény max. 150 bar. Szállított mennyiség 0,5 ccm/löket univerzális és hegyes szájrészsel és sárga zárósapkával. Nagyny. nyomóprés olajhoz foly. zsírhoz

Műszaki leírás

Nyomópatron Ø	40 mm
Teljes hossz	240 mm
Nyílás típusa	Univerzális / hegyes
Súly	250 g
Maximális nyomás	150 bar
Töltőmennyiség	150 cm ³
Termék fajtája	Zsírzóprés

