

**Garant****Hosszlyukmaró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191080 13
GTIN	4045197100191
Árucikk kategória	11W

**Leírás****Kivitel:**

Teljes hossz **DIN 844 hosszú** szerint.

Élhossz a **DIN 844 rövid** szerint.

Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

**Felhasználás:**

**Ékhornokok** (fúrt hornokok) marásához vagy a munkadarab közepének kimarásához.

**Műszaki leírás**

Működő élek száma Z (palástfelületen)	2
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	13 mm
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,036 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	26 mm
Teljes hossz L	110 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Típus	N
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Hosszlyukmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		