

**HALDER****Visszaütésmentes kalapács üvegszálás nyéllel, Kalapácsfej Ø: 60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	755001 60
GTIN	4030618312581
Árucikk kategória	73W

**Leírás****Kivitel:**

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

**Visszaütésmentes** a kalapácsstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.

Törésálló, csúszásmentes, 3 komponensű nyél üvegszálás maggal.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrész:**

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	385 mm
Súly	1,625 kg
Kalapácsfej Ø	60 mm
Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény
Fejhossz betétekkel	145 mm
Nyél anyaga	Üvegszálás nyél
Sorozat	SUPERCRAFT®
Gyártó jelölése	SUPERCRAFT
Nyél	ergonomikus

Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

---

## Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 60 mm	754910 60
------------------------------------------	-----------