

HALDER**Visszaütésmentes kalapács üvegszálás nyéllel, Kalapácsfej Ø: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	755001 50
GTIN	4030618312802
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

Visszaütésmentes a kalapácsstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.

Törésálló, csúszásmentes, 3 komponensű nyél üvegszálás maggal.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	SUPERCRAFT
Nyél anyaga	Üvegszálás nyél
Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény
Súly	1,04 kg
Kalapácsfej Ø	50 mm
Sorozat	SUPERCRAFT®
Teljes hossz	375 mm
Fejhossz betétekkel	120 mm
Nyél	ergonomikus

Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 50 mm	754910 50
--	-----------