

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel sötétszürke Eluplan munkalappal, Hossz: 1500/2mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920012 1500/2
GTIN	4067263001362
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Workstation eLevel – elektromos fokozatmentes magasságállítás. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával a **teljes munkaállomás magassága** változik.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop, nem konfigurálható.**

Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

Figyelem:

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).**

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

- **Ezeknek a cikkszámoknak a rögzítése csak a P93 műszaki beszerzéssel való előzetes egyeztetést követően, tel.: +49 89 8391 9165, az aktuális elérhetőséget ellenőrizni kell.**
- **Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat, ezeket semmilyen körülmények között sem szabad túllépni! Ez különösen fontos a tartóoszlopos felépítmény tervezése során.**

Műszaki leírás

Súly	80 kg
Bemenet csatlakozó típus	F
Munkalap burkolat	Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Munkalap felülete	A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepkemény, nem színtartó
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Modell	eLevel-hez
Mélység	800 mm
Burkolat vastagsága	2 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Névleges feszültség	250 V
Munkalap anyaga	Eluplan
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Sorozat	Workstation
Munkalap mélysége	800 mm
Szélesség	1500 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	670 - 990 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap felületének színe	sötétszürke
Munkalap vastagsága	40 mm
Munkaállomás állítható magassága	670-990 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal