

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel sötétszürke Eluplan munkalappal, Hossz: 2000/2mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 920012 2000/2 |
| GTIN              | 4067263001379 |
| Árucikk kategória | 91P           |

**Leírás****Kivitel:**

**Workstation eLevel** – elektromos fokozatmentes magasságállítás. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával a **teljes munkaállomás magassága** változik.

**Szín:**

**Lábrész** RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop, nem konfigurálható.**

**Oldal- és hátfal** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

**Figyelem:**

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).**

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

- **Ezeknek a cikkszámoknak a rögzítése csak a P93 műszaki beszerzéssel való előzetes egyeztetést követően, tel.: +49 89 8391 9165, az aktuális elérhetőséget ellenőrizni kell.**
- **Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat, ezeket semmilyen körülmények között sem szabad túllépni! Ez különösen fontos a tartóoszlopos felépítmény tervezése során.**

**Műszaki leírás**

|   |   |
|---|---|
| Névleges feszültség   | 250 V   |
| Munkalap vastagsága   | 40 mm   |
| Magasságállítás elve  | teljes felépítés  |
| Mélység   | 800 mm  |
| Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval                                    | igen  |
| Modell  | eLevel-hez  |
| Munkalap felülete   | A bevonat antisztatikus,<br>nagyon kopásálló,<br>közepkemény, nem színtartó |
| Munkalap anyaga   | Eluplan   |
| Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.                   | 670 - 990 mm  |
| Szélesség   | 2000 mm   |
| Munkalap mélysége   | 800 mm  |
| Bemenet csatlakozó típus  | F   |
| Fokozatmentes magasságállítás   | igen  |
| Munkalap hossza   | 2000 mm   |
| Burkolat vastagsága   | 2 mm  |
| Munkalap burkolat   | Eluplan (műanyag),<br>(linóleum bevonat)                                    |
| Sorozat   | Workstation   |
| Munkalap felületének színe  | sötétszürke   |
| Súly  | 93 kg   |
| Munkaállomás állítható magassága  | 670-990 mm  |
| Szerkezet kivitele  | Acélszerkezet   |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 250 kg  |
| Magasságállítás kivitele  | Elektromos  |
| Lapvastagság  | 40 mm   |
| Magasságkiegyenlítés  | 25 mm   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája    | Munkaasztal   |