

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel Eterlux lappal, világos, Hossz: 2000/2mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	920014 2000/2
GTIN	4067263001409
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Workstation eLevel – elektromos fokozatmentes magasságállítás. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával a **teljes munkaállomás magassága** változik.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop, nem konfigurálható.**

Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

Figyelem:

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).**

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

- **Ezeknek a cikkszámoknak a rögzítése csak a P93 műszaki beszerzéssel való előzetes egyeztetést követően, tel.: +49 89 8391 9165, az aktuális elérhetőséget ellenőrizni kell.**
- **Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat, ezeket semmilyen körülmények között sem szabad túllépni! Ez különösen fontos a tartóoszlopos felépítmény tervezése során.**

Műszaki leírás

Munkalap felületének színe	Világosszürke
Modell	eLevel-hez
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	670 - 990 mm
Munkalap anyaga	Eterlux
Névleges feszültség	250 V
Súly	93 kg
Bemenet csatlakozó típus	F
Sorozat	Workstation
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Szélesség	2000 mm
Munkalap mélysége	800 mm
Mélység	800 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Burkolat vastagsága	2,7 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Munkalap burkolat	Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Munkalap felülete	A bevonat nagyon karc- és hőálló
Munkaállomás állítható magassága	670-990 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Munkaasztal

