

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ Eterlux lappal, világos, Hossz: 1500/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920024 1500/2
GTIN	4067263001485
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

**Workstation eLevel+** elektromos fokozatmentes magasságállítással. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával változik a munkaállomás magassága.

**Szín:**

**Lábrész** RAL 7016 antracit, **nem konfigurálható.**

Eloxált alumínium **emelőoszlop, nem konfigurálható.**

**Oldal- és hátfal** RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal, konfigurálható.**

**Figyelem:**

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításkor kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).**

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.

- **Ezeknek a cikkszámoknak a rögzítése csak a P93 műszaki beszerzéssel való előzetes egyeztetést követően, tel.: +49 89 8391 9165, az aktuális elérhetőséget ellenőrizni kell.**
- **Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat, ezeket semmilyen körülmények között sem szabad túllépni! Ez különösen fontos a tartóoszlopos felépítmény tervezése során.**

**Műszaki leírás**

Munkalap mélysége	700 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Névleges feszültség	250 V
Burkolat vastagsága	2,7 mm
Magasságállítás elve	csak munkalappal
Munkalap anyaga	Eterlux
Munkalap vastagsága	40 mm
Munkalap felülete	A bevonat nagyon karc- és hőálló
Munkalap burkolat	Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Bemenet csatlakozó típus	F
Munkalap felületének színe	Világosszürke
Szélesség	1500 mm
Modell	eLevel+
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	670 - 990 mm
Magasság hátfallal	1000 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Sorozat	Workstation
Súly	90 kg
Munkalap hossza	1500 mm
Mélység	800 mm
Munkaállomás állítható magassága	670-990 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termék fajtája

Munkaasztal